


Produkta datu lapa

Specifikācijas



MODULAR FRONT PLATE WIDTH 600/650 2M



03202

! Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2024. gada 14. febr.

! Pārtraukts

Galvenā

Diapazons	Prisma
Produkta Sērija	Prisma G Prisma P
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Front plate
Aksesuāru / Rezerves Daļu Kategorija	Uzstādīšanas piederums
Saderība Ar	Prisma (Prisma G) Sadalnes korpuss Prisma (Prisma P) cubicle Prisma (Prisma Pack 250) Sadalnes korpuss
Priekšējās Plāksnes Tips	Modulāra Cut-out
Installed Device	Acti 9 fixed 1/2 or 1 module lamp - horizontāli Acti 9 fixed measurement device - horizontāli Multi9 fixed measurement device - horizontāli

Papildinošs

Enclosure/Cubicle Description	Floor-standing enclosure 600 mm Uz sienas stiprināms sadalnes korpuss 600 mm Cubicle 650 mm 400 mm Pack enclosure 600 mm
9 Mm Atstarpe	48
18 Mm Moduļu Skaits Rindā	24
Moduļu Skaits Vertikāli [50 Mm]	2
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta Sertifikācija	ASEFA
Materiāls	Tērauda
Produkta Virsmas Apdare	Matēts Smooth
Aizsargparklājumus	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Krāsa	Balts (RAL 9001)
Augstums	100 mm
Platums	500 mm
Neto Svars	0,36 kg
Daudzums Komplektā	Komplektā 1

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādu produktu, lai turpinātu.

Functional Unit	600 mm Prisma G floor-standing enclosure Acti 9 1/2 or 1 module lamp fixed horizontāli direct 2
	600 mm Prisma G uz sienas stiprināms sadalnes korpuss Acti 9 1/2 or 1 module lamp fixed horizontāli direct 2
	650 mm 400 mm Prisma P cubicle Acti 9 1/2 or 1 module lamp fixed horizontāli direct 2
	600 mm Prisma G floor-standing enclosure Acti 9 measurement device fixed horizontāli 6 direct 2
	600 mm Prisma G uz sienas stiprināms sadalnes korpuss Acti 9 measurement device fixed horizontāli 6 direct 2
	600 mm Prisma G floor-standing enclosure Multi9 measurement device fixed horizontāli 6 direct 2
	600 mm Prisma G uz sienas stiprināms sadalnes korpuss Multi9 measurement device fixed horizontāli 6 direct 2
	600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Acti 9 measurement device fixed horizontāli 6 direct 2
	600 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Multi9 measurement device fixed horizontāli 6 direct 2

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	3,500 cm
1. Iepakojuma Platums	11,500 cm
1. Iepakojuma Garums	51,000 cm
1. Iepakojuma Svars	360,000 g
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	BB1
Vienību Skaits 2. Iepakojumā	10
2. Iepakojuma Augstums	18,000 cm
2. Iepakojuma Platums	13,000 cm
2. Iepakojuma Garums	53,000 cm
2. Iepakojuma Svars	3,650 kg
Trešā Iepakojuma Vienības Tips	P12
Vienību Skaits 3. Iepakojumā	180
3. Iepakojuma Augstums	48,000 cm
3. Iepakojuma Platums	80,000 cm
3. Iepakojuma Garums	120,000 cm
3. Iepakojuma Svars	72,000 kg

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

-  Nesatur Reach Svhc
-  Nesatur Toksiskus Smagos Metālus
-  Nesatur Dzīvsudrabu
-  Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)
-  Produkta Plastmasas Detaļas Nesatur Halogēnus

Sertifikācijas un standarti

Es Rohs Direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi