

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 - IHP - 1C digital time switch - 24 hours + 7 days

CCT15400

- !

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu

2019. gada 31. maijs
- !

Pakalpojuma beigu datums: 2020. gada 2. okt.

! Pārtraukts

Galvenā

Range Of Product	Acti9
Produkta Nosaukums	Acti9 IHP
Ierīces Īsais Nosaukums	IHP
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Programmable digital time switch
Ierīces Pielietojums	Building
Akumulatora Tips	Litījs
Kanālu Skaitis	1
Lietotājiem Pieejamā Valoda	Estonian Krievu Angļu Latvian Ukrainian Lituanien
Krāsas Tonis	Balts (RAL 9003)

Papildinošs

Produktu Saderība	Mechanical compatibility with electrical distribution comb busbars
Power Consumption In Va	4 VA
Maximum Switching Current	10 A - 250 V AC 0,6 16 A - 250 V AC 1
[Ue] Nominālais Darbības Spriegums	230 V AC +/- 10 % atbilstoši 50/60 Hz
Accuracy	+/- 1 s/day 20 °C
Cycle Duration	24 hours + 7 days
Maksimālais Slēdža Darbības Reižu Skaitis	56
Minimālais Intervāla Ilgums	1 min
Function Available	Automātiska ziemas/vasaras laika maiņa
Ekrāna Tips	Backlit LCD
Akumulatora Dzīvescikls	6 gads(-i)
Backup Time	6 years time and program saving
Type Of Setting	Absence for holidays function
Connections - Terminals	bezskrūvju spaiļes
Mounting Support	DIN sliede
9 Mm Atstarpe	5

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādu produktu, lai turpinātu.

Platums	45 mm
Augstums	85 mm
Dziļums	66 mm
Function	None
Absence For Holidays	Yes
Time Changeover	Automatic
Updated By	None
Compatibility Code	IHP
Tirgus Segments	Maza reklāma

Vide

Apkārtējā Gaisa Temperatūra Darbībai	-10...50 °C
Ip Aizsardzības Pakāpe	IP20 B

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	8 cm
1. Iepakojuma Platums	5 cm
1. Iepakojuma Garums	10,7 cm
1. Iepakojuma Svars	0,176 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Sertifikācijas un standarti

Es Rohs Direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Cirkularitātes Profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu