

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Wall mounted steel enclosure,
Spacial S3D, plain door, without
mounting plate, 300x200x150mm,
IP66, IK10

NSYS3D3215

Galvenā

Diapazons	Iekštelpu
Produkta Nosaukums	Spacial S3D
Application	Daudzfunkcionāls
Category	Compact enclosure
Enclosure Nominal Height	300 mm
Enclosure Nominal Width	200 mm
Enclosure Nominal Depth	150 mm
Durvju Tips	Vienkāršš
Montāžas Plāksnes Pielietojums	Bez montāžas plāksnes
Kabeļu Izolācijas Plāksnes Tips	Standard
Installation Accessory Type	Wall-mounting
Device Composition	1 korpuss 1 door 1 lock 1 cable gland plate

Papildinošs

Body Type	Single piece body Gutter-shaped front rail double sheet thickness
Number Of Doors	Front face 1
Door Opening Side	Reversible 120 °)
Slēdzenes Tips	3 mm double-bar lock
Accessibility For Operation	Front
Removable Parts	Door by hinges Cable gland plate ar skrūvēm
Materiāls	Tērauda
Produkta Virsmas Apdare	Epoxy-polyester powder
Colour	pelēks RAL 7035)
Standarti	IEC 62208
Produkta Sertifikācija	BV GL UL DNV LR cUL
Neto Svars	3,02 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Nema Aizsardzības Pakāpe	NEMA 4X/13
Ik Degree Of Protection	IK10 IEC 62262
Ip Aizsardzības Pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	21,336 cm
1. Iepakojuma Platums	19,558 cm
1. Iepakojuma Garums	30,988 cm
1. Iepakojuma Svars	3,057 kg
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	PAM
Vienību Skaits 2. Iepakojumā	105
2. Iepakojuma Augstums	170 cm
2. Iepakojuma Platums	100 cm
2. Iepakojuma Garums	120 cm
2. Iepakojuma Svars	347 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

 Nesatur Dzīvsudrabu

 Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

Sertifikācijas un standarti

Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vietas deklarācijai informatīva nozīme.
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Cirkularitātes Profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei