


Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sedna - single socket outlet, side earth - 16A shutters, without frame red

SDN3000341

! Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2024. gada 2. janv.

! Pārtraukts

Galvenā

Diapazona Nosaukums	Sedna
Funkcija	Kontaktligzda
Piegādes Veids	Bez rāmja
Polu Izskartojums Izvadā	2P + E ar slēgiem
Izejas Standarta Apraksts	Sānu zemējums
Izejas Standarta Novirze	Polija
Nominālā Strāva	16 A atbilstoši 250 V AC
Tirgus Segments	Dzīvojamais Maza reklāma

Papildinošs

Vadu Izolācijas Noņemšanas Garums	13 mm
Platums	71 mm
Dziļums	41,3 mm
Neto Svars	0,067822 kg
Redzamās Daļas Dziļums	10 mm
Fiksācijas Režīms	Spīles, spīļu darbības diapazons: 52...69 mm Skrūves
Augstums	71 mm
Produkta Virsmas Apdare	Glancēts
Redzamo Daļu Materiāls	PC
Vadu Struktūra	Elastīgs Stings
Savienojuma Kapacitāte	2 kabelis (i) 2,5 mm ²
Savienojumu Veids	Spailes pacelšanai
Jaudas Diapazons	3680 W

Vide

Ip Aizsardzības Pakāpe	IP20
Produkta Sertifikācija	GOST-R
Standarti	IEC 60884-1

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	4,500 cm
1. Iepakojuma Platums	7,000 cm
1. Iepakojuma Garums	7,000 cm
1. Iepakojuma Svars	69,300 g
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	BB1
Vienību Skaits 2. Iepakojumā	10
2. Iepakojuma Augstums	9,500 cm
2. Iepakojuma Platums	18,500 cm
2. Iepakojuma Garums	27,500 cm
2. Iepakojuma Svars	771,000 g
Trešā Iepakojuma Vienības Tips	S04
Vienību Skaits 3. Iepakojumā	120
3. Iepakojuma Augstums	30,000 cm
3. Iepakojuma Platums	40,000 cm
3. Iepakojuma Garums	60,000 cm
3. Iepakojuma Svars	9,921 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja



Nesatur Reach Svhc



Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

Sertifikācijas un standarti

Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Atbilstīgs ES RoHS deklarācija
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Weee	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Cirkularitātes Profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei