

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sedna - double socket-outlet with side earth - 16A shutters, cream

SDN3000423

! Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2024. gada 2. janv.

! Pārtraukts

Galvenā

Diapazona Nosaukums	Sedna
Funkcija	Kontaktligzda
Piegādes Veids	Nokomplektēts produkts
Polu Izskartojums Izvadā	2P + E ar slēgiem
Izejas Standarta Apraksts	Sānu zemējums
Nominālā Strāva	16 A atbilstoši 250 V AC
Tirgus Segments	Maza reklāma Dzīvojamais

Papildinošs

Vadu Izolācijas Noņemšanas Garums	13 mm
Platums	84 mm
Dziļums	48 mm
Neto Svars	0,1031 kg
Redzamās Daļas Dziļums	23,3 mm
Fiksācijas Režīms	Spīles, spīļu darbības diapazons: 52...69 mm Skrūves
Augstums	120 mm
Produkta Virsmas Apdare	Glancēts
Redzamo Daļu Materiāls	ASA + dators
Vadu Struktūra	Elastīgs Ciets savīts Stingrs
Savienojuma Kapacitāte	2 kabelis (i) 2,5 mm ²
Savienojumu Veids	Spailes pacelšanai
Jaudas Diapazons	3680 W

Vide

Ip Aizsardzības Pakāpe	IP20
Standarti	IEC 60884-1

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
--------------------------------	-----

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāšiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	5,000 cm
1. Iepakojuma Platums	8,000 cm
1. Iepakojuma Garums	12,000 cm
1. Iepakojuma Svars	102,900 g
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	BB1
Vienību Skaits 2. Iepakojumā	10
2. Iepakojuma Augstums	10,000 cm
2. Iepakojuma Platums	20,500 cm
2. Iepakojuma Garums	31,500 cm
2. Iepakojuma Svars	1,157 kg
Trešā Iepakojuma Vienības Tips	S04
Vienību Skaits 3. Iepakojumā	50
3. Iepakojuma Augstums	30,000 cm
3. Iepakojuma Platums	40,000 cm
3. Iepakojuma Garums	60,000 cm
3. Iepakojuma Svars	6,135 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

- ✓

Nesatur Reach Svhc
- ✓

Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)
- ✓

Halogēnus Nesaturošs Produkts

Sertifikācijas un standarti

Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Atbilstīgs ES RoHS deklarācija
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Cirkularitātes Profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei