


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tapa plena - 5 módulos - alto 250 mm

03805

! Descatalogado el: 1 jun 2022

! Descontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G cofret Prisma Prisma P Cabina
Tipo De Carátula	Plano
Equipo Instalado	TeSys fijo TeSys U horizontal Altistart ATS01N
Descripción De Los Polos	9 3P modular rail (**) TeSys U horizontal

Opcionales

Descripción Del Armario/Celda	Armario de fijación al suelo 600 mm Armario mural 600 mm Armario 650 mm 400 mm Pack de armario 555 mm
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	5
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado Exterior	Mate Liso
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco RAL 9001
Altura	250 mm
Anchura	500 mm
Peso Del Producto	1.04 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1

Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Functional Unit	600 mm Prisma G armario de fijación al suelo TeSys TeSys U fijo horizontal 3P 9 directo 5
	600 mm Prisma G armario mural TeSys TeSys U fijo horizontal 3P 9 directo 5
	600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Altistart ATS01N 9 5
	600 mm Prisma G armario mural Altistart ATS01N 9 5
	600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Altistart ATS01N 2 5
	600 mm Prisma G armario mural Altistart ATS01N 2 5
	650 mm 400 mm Prisma P armario Altistart ATS01N 9 5
	650 mm 400 mm Prisma P armario Altistart ATS01N 2 5

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.000 cm
Paquete 1 Ancho	26.600 cm
Paquete 1 Longitud	51.500 cm
Paquete 1 Peso	1.050 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17.000 cm
Paquete 2 Ancho	27.500 cm
Paquete 2 Longitud	52.000 cm
Paquete 2 Peso	10.800 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	270
Paquete 3 Altura	96.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	291.600 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y normas

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)