


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Puerta transparente G IP30 -
ancho 600 mm - 21 módulos - alto
1080 mm

08137

! Descatalogado el: 1 jun 2022

! Descontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Puerta
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G cofret
Equipo Suministrado	Puerta maneta Cerradura (llave 405) other keylock and insert (**) solicitar por separado 2 hinge (**)
Type Of Door	Transparente
Grado De Protección Ip	IP43 con puerta, cúpula y junta IP43 IP30 sin puerta IP40 con puerta IP41 con puerta y cúpula

Opcionales

Installation Description	Armario mural 600 mm Extension envolvente 600 mm
Lado De Apertura De Puerta	Reversible
Número De Cierres	2
Door Opening Angle	130 °
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	21
Material Del Envolvente	Handle (**) poliamida vidrio Bastidor de cubierta chapa de acero tratada
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Altura	1080 mm
Anchura	600 mm
Profundidad	36 mm
Peso Del Producto	7.24 kg
Material	Vidrio
Acabado Exterior	Liso Mate
Color	Blanco RAL 9001

Ambiente

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Ik	IK08 conforming to EN/IEC 62263
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.5 cm
Paquete 1 Ancho	63.0 cm
Paquete 1 Longitud	112.0 cm
Paquete 1 Peso	8.25 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	15
Paquete 2 Altura	97.5 cm
Paquete 2 Ancho	80.0 cm
Paquete 2 Longitud	120.0 cm
Paquete 2 Peso	135.75 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y normas

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto