

Ficha técnica del producto

Especificaciones



ALIMENTACIÓN CC 125 V CC 3 A

140CPS51100

! Descatalogado el: 23 ago 2023

! Fuera de servicio el: 23 ago 2023

! Disponible a través de servicios Schneider

Principal

Gama De Producto	Plataforma automática Modicon Quantum
Tipo De Producto O Componente	Módulo da fonte de alimentação
Tipo Fuente De Alimentación	Autônomo

Opcionales

Tensión De Entrada	125 V CC 100..0,150 V
Corriente De Entrada	400 mA 125 V
Corriente De Entrada	10 A
Interrupção Da Potência De Entrada	1 ms
Fusible Asociado	0.75 A fusión lenta
Tensión De Salida	5,1 V CC
Corriente De Salida Fuente De Alimentación	0.3...3 A autónomo
Protección Contra Sobreintensidad	Interno
Protección Contra Sobrecargas	Interno
Disipación De Potencia	2 + (3 x Iout) onde Iout é em A
Señalizaciones En Local	1 LED verde potência (PWR OK)
Marcado	CE
Formato De Módulo	Estándar
Peso Del Producto	0.65 kg

Ambiente

Normas	CSA C22.2 No 142 UL 508
Certificaciones De Producto	cUL NF
Resistencia A Descargas Electroestáticas	4 kV contacto IEC 801-2 8 kV en aire IEC 801-2
Resistencia A Campos Electromagnéticos	10 V/m 80...2000 MHz IEC 801-3
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Humedad Relativa	95 % sin condensación

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 5000 m
----------------------------------	-----------

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16.3 cm
Paquete 1 Ancho	4.5 cm
Paquete 1 Longitud	31.2 cm
Paquete 1 Peso	734 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	5.41 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De
Rohs [Sí](#)

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)