

Produkta datu lapa

Specifikācijas

Earthing strip connection with 87 points - M5 - lenght 1m



NSYECB1M153

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Anwendung	Daudzfunkcionāls
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Earthing strip
Ierīces Iepakojumā	fixing elements 1 bar

Papildinošs

Material	Misiņš
Fixing Mode	By fixing element
Length	1000 mm
Augstums	15 mm
Platums	3 mm
Iso Thread	M5

Iepakošanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	4 cm
1. Iepakojuma Platums	4 cm
1. Iepakojuma Garums	121 cm
1. Iepakojuma Svars	956 g
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	PAM
Vienību Skaits 2. Iepakojumā	150
2. Iepakojuma Augstums	95 cm
2. Iepakojuma Platums	100 cm
2. Iepakojuma Garums	120 cm
2. Iepakojuma Svars	163,6 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)

Labklājības veikspēja

✓	Nesatur Reach Svhc
✓	Nesatur Toksiskus Smagos Metālus
✓	Nesatur Dzīvsudrabu
✓	Informācija Par Rohs Izņēmumiem Jā

Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)