

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Wall mounted steel enclosure,
Spacial S3D, double plain door,
with mounting plate,
1400x1000x300mm, IP55, IK10

NSYS3D141030DP

Galvenā

Diapazons	Iekštelpu
Produkta Nosaukums	Spacial S3D
Application	Daudzfunkcionāls
Category	Compact enclosure
Enclosure Nominal Height	1400 mm
Enclosure Nominal Width	1000 mm
Enclosure Nominal Depth	300 mm
Durvju Tips	Vienkāršs
Montāžas Plāksnes Pielietojums	Plain
Kabeļu Izolācijas Plāksnes Tips	Standard
Installation Accessory Type	Wall-mounting
Device Composition	1 korpuss 2 cable gland plate 2 door with lock 1 mounting plate

Papildinošs

Body Type	Gutter-shaped front rail double sheet thickness Single piece body
Number Of Doors	Front face 2
Door Opening Side	Reversible 120 °)
Slēdzenes Tips	3 points lock, 3 mm double-bar
Accessibility For Operation	Front
Removable Parts	Door by hinges Cable gland plate ar skrūvēm Mounting plate by fixing element
Materiāls	Enclosure: tērauda Mounting plate: galvanised steel
Produkta Virsmas Apdare	Enclosure: epoxy-polyester powder
Colour	Enclosure pelēks RAL 7035)
Standarti	IEC 62208
Produkta Sertifikācija	DNV GL cUL UL LR BV

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādu produktu, lai turpinātu.

Neto Svars	107 kg
------------	--------

Vide

Ik Degree Of Protection	IK10 IEC 62262
Ip Aizsardzības Pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaitis 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	39,0 cm
1. Iepakojuma Platums	105,0 cm
1. Iepakojuma Garums	153,0 cm
1. Iepakojuma Svars	108,0 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

 Nesatur Dzīvsudrabu

 Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

Sertifikācijas un standarti

Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vietas deklarācijai informatīva nozīme.
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Cirkularitātes Profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei