

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INT DOBLE TIRO 3P 200A

82344

Principal

Product	Cola de milano 1 hacha
Duty Rating	General duty
Disconnect Type	Non-fusible disconnect ((*))
Factory Installed Neutral	None ((*))
Number Of Poles	3
Current Rating	200 A
Voltage Rating	480 V CA 250 V DC
Enclosure Rating	NEMA 1
Poder De Corte	15 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors

Opcionales

Corriente De Cortocircuito	10 kA H or J
Tipo De Fusible	H or J
Mounting Type	Superficie
Wire Size	AWG 6...300 kcmil cobre o aluminio
Par De Apriete	38.41 N.m AWG 6...300 kcmil
Profundidad	298.45 mm
Anchura	606.55 mm
Altura	784.35 mm
Peso Del Producto	29.06 kg

Ambiente

Certifications	Registrado por UL
----------------	-------------------

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	30.48 cm
Paquete 1 Ancho	62.23 cm
Paquete 1 Longitud	81.28 cm
Paquete 1 Peso	28.458 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	101.6 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Longitud	121.92 cm
Paquete 2 Peso	170.901 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas