

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Renova 1+1 slēdzis 16 A 250 V melns

WDE007017

Galvenā

Diapazons	Renova
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Slēdzis
Ierīces Pielietojums	Gaismas kontrole
Ierīces Komplektācija	Nokomplektēts produkts
Krāsa	Melns (NCS S 9000-N)
Slēdža Funkcija	1-polu 2-virzienu

Papildinošs

Tehnoloģijas Veids	Elektromehānisk
Nominālā Strāva	16 A
[Ue] Nominālais Darbības Spriegums	250 V AC
Savienojuma Vieta	Skrūvju spailes
Savienojumu Cilpu Skaits	2
Skrūves Galvas Veids	"Pozidriv" No 1 un kombi
Spailes Savienojuma Kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² priekš ciets kabelis (i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² priekš ciets savīts kabelis (i)
Ierīces Stiprinājums	Iebūvējams
Oscilējošo Svīru ("Rokeru") Skaits	2
Slēdža Modelis	[5]
Aktuātors	Svīra
Materiāls	PC/ABS
Fiksācijas Režīms	Ar spīlēm:ievietot Ar skrūvēm:svīra
Diametrs	83 mm
Iebūvēšanas Dziļums	18 mm
Projicēšanas Dziļums	19 mm
Ip Aizsardzības Pakāpe	IP20
Produkta Sertifikācija	NEMKO SEMKO FIMKO CE
Standarti	EN 60669-1

Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādū produktu, lai turpinātu.

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaitis 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	8,3 cm
1. Iepakojuma Platums	8,3 cm
1. Iepakojuma Garums	1,8 cm
1. Iepakojuma Svars	67,0 g
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	BB1
Vienību Skaitis 2. Iepakojumā	5
2. Iepakojuma Augstums	12,2 cm
2. Iepakojuma Platums	19,4 cm
2. Iepakojuma Garums	26 cm
2. Iepakojuma Svars	436 g
Trešā Iepakojuma Vienības Tips	CAR
Vienību Skaitis 3. Iepakojumā	20
3. Iepakojuma Augstums	25 cm
3. Iepakojuma Platums	30 cm
3. Iepakojuma Garums	40 cm
3. Iepakojuma Svars	2,029 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

- ✓

Nesatur Reach Svhc
- ✓

Nesatur Toksiskus Smagos Metālus
- ✓

Nesatur Dzīvsudrabu
- ✓

Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

Sertifikācijas un standarti

Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Atbilstīgs ES RoHS deklarācija
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Weee	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Cirkularitātes Profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei