

Ficha técnica del producto

Especificaciones



2 puertas ciegas trans. Spacial CRNG sin placa de montaje AI1000 x An1200 x L300

NSYCRNG1012400D

❗ Descontinuado

❗ Descatalogado el: 1 ene 2020

❗ Fuera de servicio el: 30 sept 2023

Principal

Gama	Spacial
Nombre Del Producto	Spacial S24
Application	Multiuso
Category	Armario compacto
Altura Nominal Del Armario	1000 mm
Anchura Nominal Del Armario	1200 mm
Profundidad Nominal Del Armario	400 mm
Tipo De Accesorio De Instalación	Montaje mural
Composición De Equipos	1 cuerpo 1 cierre 2 placa pasacables parte inferior 2 puerta
Tipo De Puerta	Ciego
Descripción De La Placa De Montaje	Sin placa de montaje

Opcionales

Body Type	Cuerpo de una sola pieza
Número De Puertas	Cara frontal 2
Apertura De Puerta	Reversible 120 °
Tipo De Cierre	Cierre de 3 puntos, doble barra de 5 mm
Tipo De Placa Pasacables	Estándar
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte frontal
Piezas Extraíbles	Puerta mediante bisagras Placa pasacables por tornillos
Material	Cuerpo acero
Acabado De Superficie	polvo de eproxy-poliéster
Color	gris RAL 7035
Normas	IEC 62208
Certificaciones De Producto	cUL UL
Peso Del Producto	72.5 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

Grado De Protección Ip	IP55 IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK10 IEC 62262

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	46.0 cm
Paquete 1 Ancho	101.0 cm
Paquete 1 Longitud	123.0 cm
Paquete 1 Peso	72.5 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAM
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	117.0 cm
Paquete 2 Ancho	100.0 cm
Paquete 2 Longitud	120.0 cm
Paquete 2 Peso	162.0 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas