


# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## registrador de datos Ethernet Com'X 200

EBX200

- ❗ Discontinuado el: 23 enero 2021
- ❗ Fuera de servicio el: 24 enero 2021

❗ No disponible.  
Contacta a tu vendedor.

### Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del producto	ComX
Tipo de producto o componente	Servidor de energía
Nombre corto del dispositivo	ComX 200

### Opcionales

[Us] tensión de alimentación asignada	24 V DC Fuente de alimentación principal o redundante 100...230 V CA 50/60 Hz alimentación principal
Consumo de energía en W	26 W 100...230 V 26 W 24 V 15 W via PoE
Tipo de red de comunicaciones	RS485 serie Modbus 1 RJ45 RS485 serie Modbus bloco terminal Ethernet PoE 15W (Alimentación a través de Ethernet) 1 RJ45 Ethernet DHCP 1 RJ45
Número de entradas	6 digital 2 analógica
Corriente de entrada discreta	60 mA 12 V CC
Fuente de alimentación de detector	24 V CC 50 mA
Tipo de entrada analógica	Pt 1000 4...20 mA 0...10 V Pt 100
Pasarela de comunicación	Ethernet TCP/IP a Modbus
Capacidad de memoria	128 MB RAM 256 MB parpadeo
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Tipo de montaje	Carril DIN de 35 mm
Certificaciones de producto	C-Tick CE
Normas	EN 61010-1 EN 60950
Profundidad	69 mm
Altura	109 mm

<b>Anchura</b>	144 mm
<b>Peso del producto</b>	450 g
<b>Señalizaciones en local</b>	LED Fuente de alimentación LED estado GPRS LED comunicación Modbus LED comunicación Ethernet LED comunicación WiFi LED I/O

## Ambiente

<b>Humedad relativa</b>	5...95 % 55 °C sin condensación
<b>Grado de protección IP</b>	IP20 bloque de terminales IP40 panel
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-25...60 °C
<b>Temperatura ambiente de almacenamiento</b>	-40...85 °C
<b>Grado de contaminación</b>	3
<b>Altitud máxima de funcionamiento</b>	2000 m

## Unidades embalaje

<b>Tipo de Unidad de Paquete 1</b>	PCE
<b>Número de Unidades en el Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Peso</b>	510 g
<b>Paquete 1 Altura</b>	8.2 cm
<b>Paquete 1 ancho</b>	11 cm
<b>Paquete 1 Largo</b>	16 cm
<b>Tipo de Unidad de Paquete 2</b>	S03
<b>Número de Unidades en el Paquete 2</b>	15
<b>Paquete 2 Peso</b>	8.137 kg
<b>Paquete 2 Altura</b>	30 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	30 cm
<b>Paquete 2 Largo</b>	40 cm

## Oferta sostenibilidad

<b>Directiva RoHS UE</b>	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
<b>Comunicación ambiental</b>	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

## Reemplazo(s) recomendado(s)