

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor mini atornillable marco E Square D de 3 Polos, 60A, 480Y/277 VCA y 35/65kA

EGB34060

Principal

Gama De Producto	25S60
Tipo De Producto O Componente	Interruptor automático en miniatura
Nombre Corto Del Dispositivo	EGB
Tipo De Módulo	E-Frame
Capacidad De Unidad De Disparo	1800 A

Opcionales

[In] Corriente Nominal	60 A
Maximum Operating Voltage	480Y/277 V CA
Calibre Awg	AWG 12...AWG 2/0 aluminio AWG 14...AWG 2/0 cobre
Poder De Corte	35 kA 277 V CA 65 kA 240 V CA 35 kA 480Y/277 V CA 65 kA 120 V CA 65 kA 120 V CA
Aplicación De Interruptor Automático	HACR rated ((**))
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Lugs ((**)) aluminio
Corriente De Retención	630 A
Señalizaciones En Local	Indicador de disparo
Tipo De Montaje	Bolt-on ((**))
Número De Polos	3
Número De Espacios	3
Número De Espacios Necesarios	3
Destino De Producto	NF panelboard ((**))
Tipo De Protección	Overload Cortocircuito
Tecnología De Unidad De Disparo	Térmico-magnético
Código De Poder De Corte	G
Par De Apriete	3.9 N.m 2.5...6 mm² AWG 14...AWG 10 5.6 N.m 10...70 mm² AWG 8...AWG 2/0
Altura	143.76 mm
Anchura	74.68 mm
Profundidad	102.87 mm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso Del Producto	1.81 kg
-------------------	---------

Ambiente

Certificaciones De Producto	cULus
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	40 °C

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11.7 cm
Paquete 1 Ancho	15.5 cm
Paquete 1 Longitud	25.1 cm
Paquete 1 Peso	1.63 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias