

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interior tablero NQ Square D de zapatas principales, 225A, 3 fases, 4 hilos, 54 polos, barra de cobre

NQ454L2C

Principal

Panelboard Type	Main lugs
Tipo De Producto O Componente	Entrelazar
Branch Circuit Breaker Type	QOB QOB-VH QHB
Busbar Material	Cobre

Opcionales

Número De Espacios	54
Enclosure Nominal Height	965.20 mm
Enclosure Nominal Width	508.00 mm
Enclosure Nominal Depth	146.05 mm NEMA 1 165.10 mm NEMA 3R/5/12
[In] Corriente Nominal	225 A
Corriente Interrumpida Nominal	10 kA 22 kA 65 kA
Configuración De Cableado	4 cables
Number Of Phases	3 fases
Voltage Rating	240 V CA 48 V DC
Conexiones - Terminales	Terminal línea a línea AWG 6...350 kcmil aluminio Terminal neutro AWG 6...350 kcmil aluminio
Par De Apriete	4.52...5.65 N.m 13.30...67.43 mm² AWG 6...AWG 2/0 11.3 N.m 13.30...67.43 mm² AWG 6...AWG 2/0 31.07 N.m 13.30...177.3 mm² AWG 6...350 kcmil 31.07 N.m 13.30...126.7 mm² AWG 6...250 kcmil 31.07 N.m 107.2...152 mm² AWG 4...300 kcmil
Altura	838.20 mm
Anchura	265.18 mm

Ambiente

Normas	UL CSA
--------	-----------

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Altura	15.7 cm
Paquete 1 Ancho	35.6 cm
Paquete 1 Longitud	96.5 cm
Paquete 1 Peso	10.02 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas