

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Spacial S3X inoxidable 304L,
acabado Scotch Brite®, AI 1200 x
An 1000 x L 300mm

NSYS3X121030

Principal

Gama	Spacial
Nombre Del Producto	Spacial S3XEX
Enclosure Type	Multiuso
Category	Armario compacto
Nominal Height	1200 mm
Nominal Width	1000 mm
Nominal Depth	300 mm
Product Installation	Montaje mural
Composición De Equipos	1 cuerpo 2 puerta 1 cierre puerta 1 marco de refuerzo perforado puerta

Opcionales

Tipo De Cuerpo	Cuerpo de una sola pieza estructura en forma de cruz Carril frontal con forma de canalón
Tipo De Puerta	Ciego
Número De Puertas	Cara frontal 2
Apertura De Puerta	Reversible 120 °
Tipo De Cierre	Cierre de 3 puntos, doble barra de 3 mm
Descripción De La Placa De Montaje	Sin placa de montaje
Tipo De Placa Pasacables	Sin placa pasacables
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte frontal
Piezas Extraíbles	Puerta mediante bisagras
Material	Cuerpo y puerta acero inoxidable 304L Bisagra acero inoxidable
Acabado De Superficie	Cuerpo y puerta cepillado Scotch-Brite®
Peso Del Producto	51.8 kg

Ambiente

Normas	IEC 62208
Certificaciones De Producto	CAN/CSA 22 UL 508 tipo A
Grado De Protección Ip	IP55 IEC 60529

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Ik	IK10 IEC 62262
Características Ambientales	Higiene específica Corrosivo

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	121.92 cm
Paquete 1 Ancho	30.48 cm
Paquete 1 Longitud	101.6 cm
Paquete 1 Peso	34.02 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAM
Número De Unidades En El Paquete 2	3
Paquete 2 Altura	122 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	117 cm
Paquete 2 Peso	180 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas