

Ficha técnica del producto

Especificaciones



"interruptor TERMOMAGNETICO
QO DUAL (GFI+CAFI) 1POLO, 20
A, 10 kA, NEUTRO ENCHUFABLE,
PoN"

QO120PDF

! Descatalogado el: 20 abr 2024

! Hasta agotar existencias

Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	20 A
Voltage Rating	120 V CA
Mounting Type	Conexión
Number Of Poles	1P
Circuit Breaker Type	Combination ARC-fault and ground fault
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Pressure plate ((**))
Connections Terminals	Neutro enchufable

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA
Number Of Panel Spaces	1
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio
Tightening Torque	4 N.m
Height	121 mm
Width	19 mm
Depth	74 mm
Peso Del Producto	0.249 kg

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.91 cm
Paquete 1 Ancho	2.54 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	13.21 cm
Paquete 1 Peso	235.87 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	52
Paquete 2 Altura	9.906 cm
Paquete 2 Ancho	34.544 cm
Paquete 2 Longitud	52.578 cm
Paquete 2 Peso	12.973 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACh	
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones	
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias	