

Productinformatieblad

Specificaties



Linergy BS - Koperen rail - Getapt - 250A - 20x5mm - L=1400mm - Set van 4

04172

! Niet meer leverbaar sinds: 24 jul 2023

! Niet meer leverbaar

EAN Code: 3303430041726

Hoofd

Range	Linergy
Range Of Product	Linergy
Product Or Component Type	Koperen railsteun
Product Name	Linergy BS
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma G behuizing Prisma Prisma P behuizing
Beschrijving Rail	Platte rail
Quantity Per Set	Set van 4

Complementair

Installatierichting	Verticaal, gebruikstand: achterkant
Beschrijving Behuizing/ Cel	Cel - breedte 650 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
[UI] Rated Insulation Voltage	1000 V
Ie Toegekende Bedrijfstroom	250 A
Ipk Nominale Piekstroom Weerstand	40 kA
I²T Bij Activering	169000 kA².s
Dwarsdoorsnede Rail	20 x 5 mm
Lengte	1400 mm
Net Weight	4,94 kg
Type Aansluiting Rail	M6 draadgat
Aansluitingssteek	Aansluiting elk 25 mm
Dikte	5 mm

Omgeving

Standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Product Certifications	ASEFA

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs	

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
✓	Product Met Halogeenvrije Kunststof Onderdelen	

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.