

Ficha técnica del producto

Especificaciones



SECCIONADOR RM6 RE-DIDI, CON VIP 410

RM64R2DI23A0SP01MX

Descatalogado el: 19 ene 2023

Descontinuado

Principal

Gama De Producto	RM6-S
Tipo De Producto O Componente	Sensor de gas
Tipo De Tecnología	Standard arc killer
Composición De Equipos	2 x interruptor automático 200 A 2 x switch disconnecter ((*))
Tipo De Armario	RE (right extensible)
Normas	IEC 62271-100
Tipo De Red	CA
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Tensión De Ensayo Dieléctrico	22 kV
[In] Corriente Nominal	630 A
[Icw] Corriente Temporal Admisible	12.5 kA rms 1 s

Opcionales

Tipo De Sensor De Presión	Standard pressure switch
Grado De Protección Ip	Cobertura técnica: IP67 Agarradera: IP3x Alojamiento delantero: IP3x Entrada de cable: IP2xC
User Manual	Inglés
Grado De Protección Ik	IK07
Tipo De Relé	2X reles de control corriente VIP 410A CUAR
Local Signalling Voltage Indication	F22D 3 indicador luminoso de presencia de tensión
Altura	1142 mm
Anchura	1649 mm
Profundidad	710 mm
Peso Del Producto	340 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...40 °C
--	-------------

Unidades emabalaje

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	114.0 cm
Paquete 1 Ancho	71.0 cm
Paquete 1 Longitud	164.9 cm
Paquete 1 Peso	408.5 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias