



Vooraansluitingen - Onder - 3P/ 1600A - Uitrij - Masterpact NW reserve onderdeel

47960

EAN Code: 3303430479604

Hoofd

Range Of Product	Masterpact NW
Product Or Component Type	Aansluiting vooraan
Categorie Toebehoren	Aansluitingstoebereiden
Bereik Compatibiliteit	Masterpact MasterPact NW08 Masterpact MasterPact NW10 Masterpact MasterPact NW12 Masterpact MasterPact NW16
Poles Description	3P
Mounting Mode	Uittrekken
[In] Rated Current	800...1600 A

Complementair

Location Of Connection	Voorkant
Plaatsing Op Apparaat	Boven Basis
Connection Pitch	115 mm
Quantity Per Set	3
Categorie Toebehoren	Reserveonderdeel

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,8 cm
Package 1 Weight	2,32 kg
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	2
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,095 kg

contractuele waarborg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersomgevingen

Garantie

18 months

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Well-being prestaties

 Reach Vrij Van Svhc	
 Vrij Van Giftige Zware Metalen	
 Kwikvrij	
 Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)