

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CONJ INT SENCILLO 10A 250V PL/ / BL

S3B12010

! Descatalogado el: 15 jun 2023

! Descontinuado

Principal

Gama	Miluz
Nombre Estético	Bossa
Tipo De Producto O Componente	Conmutador

Opcionales

Presentación Del Dispositivo	Mecanismo completo
Tipo De Paquete	Flow-pack
Función Interruptor	Unidireccional
Señalizaciones En Local	Sin piloto
Marcado	2
[In] Corriente Nominal	10 A
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	250 V CA
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): conducto de cableado
Número De Módulos	1 módulo
Modo De Fijación	Por tornillos
Conexiones - Terminales	Conexión tornillo de estribo
Sección De Cable	4 mm²
Calibre Awg	AWG 12
Altura	111 mm
Anchura	73 mm
Profundidad	36 mm
Fondo Empotrado	26 mm
Profundidad Saliente	10 mm

Ambiente

Normas	ABNT NBR NM 60.669
Certificaciones De Producto	RETIE NOM/ANCE

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11.5 cm
Paquete 1 Ancho	0.8 cm
Paquete 1 Longitud	7.7 cm
Paquete 1 Peso	0.057 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas