


Productinformatieblad

Specificaties



Prisma P - Afdekplaat met opening - Accessoires Powerlogic CM3000/4000

03918

EAN Code: 3303430039181

! Niet meer leverbaar

Hoofd

Range	Prisma
Range Of Product	Prisma P
Product Or Component Type	Frontpaneel
Categorie Toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma P cel
Type Frontplaat	Uitsparing
Type Frontplaat	Uitsparing
Geïnstalleerd Apparaat	PowerLogic: CM4000

Complementair

Beschrijving Behuizing/ Cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
Aantal Verticale Modules	2
Standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Product Certifications	ASEFA
Materiaal	Staal
Oppervlakte Afwerking	Mat Glad
Beschermende Behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeider
Colour	Wit (RAL 9001)
Width	500 mm
Net Weight	0,5 kg
Quantity Per Set	Set van 1
Breedte Behuizing/Cel	650 mm 400 mm Prisma P cel PowerLogic 1 6

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	11 cm
Package 1 Length	51 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Weight	500 g
------------------	-------

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓

Reach Vrij Van Svhc

✓

Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓

Kwikvrij

✓

Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

✓

Halogeenvrij Product

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur