

Productinformatieblad

Specificaties



Adereindhuls - Medium - 0,5mm² - Wit

DZ5CEB005D

EAN Code: 3389110178357

Prijs: 24,40 EUR

Hoofd

Range Of Product	Lineryg
Product Or Component Type	Kabeleinde
Afmeting Draadbusje	Medium
Standards	DIN 46228-4
Type Of Packing	Zakje
Quantity Per Set	10 sets van 50
Cable Cross Section	0,5 mm²

Complementair

Cable End Type	Een geleider:
Bijkomende Informatie	Zonder etikethouder
Colour	Wit
Kraag Materiaal	Halogeenvrij kunststof
Buismateriaal	Koper conform aan ISO 1337
Number Of Cables	1
Kaliber Awg	AWG 22
Grootte Schuine Kant	Ø 3,1 mm
Diameter Buis	1,3 mm
Lengte	14 mm
Lengte Buis	8 mm
Net Weight	0,38 kg

Omgeving

Ambient Air Temperature For Operation	-20...105 °C
---------------------------------------	--------------

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0,400 cm
Package 1 Width	0,400 cm
Package 1 Length	1,400 cm
Package 1 Weight	0,100 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	500
Package 2 Height	4,000 cm
Package 2 Width	5,000 cm
Package 2 Length	12,000 cm
Package 2 Weight	39,000 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	10000
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	983,000 g

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
✓	Pvc-Vrij	
✓	Product Met Halogeenvrije Kunststof Onderdelen	

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist