

Desk Unit XS - USB type A + USB type C - Wit - Unica system+



INS44008

EAN Code: 3606489819224

Prijs: 69,80 EUR

Hoofd

Range	Unica
Range Of Product	Unica System+
Product Or Component Type	Tafelblad systeem
Bijkomende Informatie	Stroomkabel - 2 m
Type Servicebox	Bureau
Product Presentatie	Compleet product
Kleur	Wit

Complementair

Type Usb-Voeding	USB type A + C
Mounting Mode	Verzonken montage
Uitgangsspanning	5 V 3,1 A DC
Productmateriaal	PC (polycarbonaat)
Diameter	60 mm
Dikte	10...50 mm
Grootte	Bevestigingsframe: XS
Depth	84 mm
Height	63 mm
Width	84 mm

Omgeving

Ip-Beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12,0 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	13,5 cm
Package 1 Weight	266,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	12

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,792 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	107,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	54,004 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie

Well-being prestaties



Reach Vrij Van Svhc

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet

[EU-verklaring RoHS](#)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)