

Productinformatieblad

Specificaties



Acti9 - iCi - Urenteller - Mechanische 7-digit display - 220-240V AC

15440

 Niet meer leverbaar vanaf: 30 jun 2024

 Levering wordt beëindigd

EAN Code: 3303430154402

Prijs: 77,20 EUR

Hoofd

Range	Acti 9
Device Short Name	iCH
Product Or Component Type	Uurteller
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma P deur Prisma Prisma G deur
Type Meting	Tijd in bedrijf
Displaytype	Elektromechanisch 7 cijfers, aantal decimalen = 2
Maximum Gemeten Waarde	99999,99 h

Complementair

Grootformaat Display	99999,99
Reset	Zonder
Displaynauwkeurigheid	0.0001
Us Nominale Voedingsspanning	230 V AC bij 50 Hz
Maximaal Energieverbruik In Va	0,15 VA
Mounting Mode	Vast
Mounting Support	DIN-rail

Omgeving

Aantal Modules Van 9 Mm	4
Ip Beschermingsgraad	Voorkant: IP65
Width	36 mm
Height	90 mm
Depth	67 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,6 cm
Package 1 Width	4,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	94,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	72
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,141 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Well-being prestaties

 Reach Vrij Van Svhc	
 Vrij Van Giftige Zware Metalen	
 Kwikvrij	
 Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.