

Productinformatieblad

Specificaties



BA - Controler - Automatisch - Us=220-240V AC - Compact/ Masterpact

29376

EAN Code: 3303430293767

Prijs: 1.376,00 EUR

Hoofd

Product Name	BA
Product Or Component Type	Besturingsunit

Complementair

Us Nominale Voedingsspanning	220...240 V AC bij 50/60 Hz
Werkingsmodus	Stop (zowel normale als vervangingsbron 'uit') Geforceerde werking op normale bron Geforceerde werking op vervangingsbron Automatische bediening
Onderling Vergrendelde Apparat	Compact NS630b...1600 Masterpact NW Compact NS100...630 Masterpact NT
Selectiemodi	Stroomonderbreker bij R Stroomonderbreker bij N
Testfunctie	Door de P25M-vermogenschakelaar die de controller voedt te openen
Bijkomende Functie	Extra contact: omschakeling op vervangingsbron alleen wanneer contact gesloten Vrijwillige omschakeling naar vervangingsbron (bv. bediening energiebeheer)
Local Signalling	Tripschakelaar Uit Aan
Ingangstype	Neemt contact op met klant vrijwillege volgorde voor overdracht naar bron R
Outputtype	Neemt contact op met klant: indicatie van werking in automatische of stopmodus
Ith Conventionele Thermische Stroom In Vrije Lucht	8 A
Ie Toegekende Bedrijfstrom	AC-12: 4 A AC 440 V AC-12: 5 A AC 380/415 V DC-13: 2 A 24 V

Omgeving

Standards	IEC 947-5-1
Ip Beschermingsgraad	Connectoren: IP20 conform aan EN 60529 Voorkant: IP40 conform aan EN 60529 Zijkant: IP30 conform aan EN 60529
Ik Beschermingsgraad	Voorkant: IK07 conform aan EN 50102

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Height	15,2 cm
Package 1 Width	15,5 cm
Package 1 Length	18,0 cm
Package 1 Weight	1,27 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	8,23 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Well-being prestaties

 Kwikvrij	
 Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.