



TeSys LG - Directstarter in behuizing - 2,5-4A - Stuurspanning: 24V AC

LG7K06B708

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 6 jul 2020

⚠ Niet meer leverbaar

Hoofd

Range	TeSys
Product Name	TeSys LG
Device Short Name	LG7K
Product Or Component Type	Geïsoleerde DOL-starter
Device Application	Veiligheid
Utilisation Category	AC-3
Apparaatsamenstelling	Contactor Stroomonderbreker
Motorvermogen Kw	0,75 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz 1,5 kW bij 400/415 V AC 50/60 Hz 1,5 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
Instelbereik Thermische Beveiliging	2,5...4 A
[Uc] Control Circuit Voltage	24 V AC 50/60 Hz
Besturingstype	Drukknop start wit I Drukknop stop zwart O Drukknop met bolcilinderkop noodstop rood

Complementair

Standards	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Nummer Kabelinvoer	4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bovenkant 4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 basis
Height	165 mm
Depth	177 mm
Net Weight	1,3 kg
Width	175 mm

Omgeving

Materiaal	Polycarbonaat
Ik-Beschermingsgraad	IK07 conform aan IEC 60529
Ip Beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529
Milieu-Eigenschappen	Standaard omgeving

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Well-being prestaties

 Reach Vrij Van Svhc	
 Vrij Van Giftige Zware Metalen	
 Kwikvrij	
 Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.