



iTR - Beltransformator -
Usec=8-12V - 8VA

A9A15216

EAN Code: 3606480097881

Prijs: 79,85 EUR

Hoofd

Productreeks	Acti9
Product Name	Acti 9 iTR
Product Or Component Type	Omvormer
Device Short Name	iTR
Type Transformator	Beltransformator

Complementair

[Ue] Rated Operational Voltage	230 V AC 50/60 Hz
Uitgangsspanning	8/12 V: +/- 15 % bij belasting 13/18 V: onbelast
Uitgang Kortsluitbeveiliging	Ingebouwd
Nominaal Vermogen In Va	8 VA
Mounting Mode	Vast
Mounting Support	35 mm symmetrische DIN-rail
Aantal Modules Van 9 Mm	4
Height	89 mm
Width	36 mm
Depth	60 mm
Colour	Wit
Hulpaansluitklem	Tunnelaansluitklemmenstijf 2,5 mm² Tunnelaansluitklemmenflexibel 2,5 mm² Tunnelaansluitklemmenflexibel met kopring 2,5 mm²
Wire Stripping Length	6 mm
Tightening Torque	0,5 N.m

Omgeving

Standards	EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6
Product Certifications	NF
Ip-Beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Overspanningscategorie	Klasse II met aansluitklemafschermingen in optie
Ambient Air Temperature For Operation	-20...55 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-25...80 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	270,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	28
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	10,960 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Well-being prestaties

 Reach Vrij Van Svhc	
 Vrij Van Giftige Zware Metalen	
 Kwikvrij	
 Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.