



## Groepenkast 3 groepen ADV23004FH1

ADV23004FH1

! Niet meer leverbaar sinds: 7 jul 2022

! Niet meer leverbaar

### Hoofd

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Enclosure Type         | Distributiebehuizing |
| Range Of Product       | Advanced             |
| Configuratie Behuizing | Basis                |

### Complementair

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Aantal Fasen In Netwerk                 | 1 fase                       |
| Aantal Horizontale Rijen                | 1                            |
| Totaal Aantal Groepen                   | 3                            |
| Aantal Directe Groepen                  | 0                            |
| Aantal Groepen Achter Aardlekschakelaar | 3                            |
| Aantal Reserve 9 Mm Afstandsstukken     | 6 voor 3 modulaire apparaten |
| Beveiligingstype                        | RCCB 2P 40 A 30 mA           |
| Kookgroep                               | Fornhuisgroep 2P + 2N        |
| Additional Included Device              | -                            |
| Materiaal Behuizing                     | Kunststof                    |
| Height                                  | 220 mm                       |
| Width                                   | 220 mm                       |
| Depth                                   | 100 mm                       |
| Type Frontplaat                         | Voorpanelen                  |
| Montage Behuizing                       | Oppervlak                    |
| Montagesteun                            | 35 mm symmetrische DIN-rail  |
| Colour                                  | Zwart                        |

### Omgeving

|                      |      |
|----------------------|------|
| Ip-Beschermingsgraad | IP20 |
|----------------------|------|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

# Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO<sub>2</sub>-arme producten.

**De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

## Well-being prestaties

|                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kwikvrij                                                                                                                                                        |                                                                                  |
|  | Informatie Over Rohs-Vrijstelling                                                                                                                               | <a href="#">Ja</a>                                                               |
| <b>Eu-Richtlijn Rohs</b>                                                          | Voldoet                                                                                                                                                         | <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>                                               |
| <b>Rohs-Regulering China</b>                                                      | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                                                                           | Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie. |
| <b>Weee</b>                                                                       | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |                                                                                  |