



Groepenkast 5 groepen ADVAG35000H3

ADVAG35000H3

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 7 jul 2022

⚠ Niet meer leverbaar

Hoofd

Enclosure Type	Distributiebehuizing
Range Of Product	Advanced
Configuratie Behuizing	Basis

Complementair

Aantal Fasen In Netwerk	3 fases
Aantal Horizontale Rijen	2
Totaal Aantal Groepen	5
Aantal Directe Groepen	0
Aantal Groepen Achter Aardlekschakelaar	0
Aantal Reserve 9 Mm Afstandsstukken	16 op 2e rij voor 8 modulaire apparaten 4 op 1e rij voor 2 modulaire apparaten
Beveiligingstype	RCCB 4P 40 A 30 mA
Additional Included Device	-
Materiaal Behuizing	Kunststof
Height	380 mm
Width	220 mm
Depth	80 mm
Type Frontplaat	Voorpanelen
Montage Behuizing	Oppervlak
Montagesteun	2 x 35 mm symmetrische DIN-rail
Colour	Zwart

Omgeving

Ip-Beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Well-being prestaties

	Kwikvrij	
	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet	EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China	Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.	