




2 Support for frontplate - 9M

01251



! Utgått: 22. des. 2020

EAN: 3606480362415

! Utgått

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt Eller Type Komponent	Frontdekselet støtte oppreist
Tilbehør / Separat Del Kategori	Montasjetilbehør Reservedel
Kompatibel Med	Prisma Prisma G kapsling
Ip-Grad	IP30

Komplementær

Installation Description	Veggskap - bredde 600 mm Extension enclosure - bredde 600 mm
Antallet Vertikale Moduler (50 Mm)	9
Antall Pr. Sett	Sett á 2
Høyde	35 mm
Bredde	450 mm
Dybde	11 mm
Vekt	0,57 kg
Materiale	Stål
Type Overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,7 cm
Pakke 1 Bredde	6 cm
Pakke 1 Vekt	44 cm
Package 1 Weight	580 g

Garantiperiode

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Garanti

18 måneder

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
✓	Halogenfritt Produkt	

Sertifiseringer og standarder

Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil