

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys - Ultradun verwarmingselement lage startstroom 195W - 120V - 400x650mm

NSYCRS200W120V

! Niet meer leverbaar

! Niet meer leverbaar sinds: 31 dec 2021

EAN Code: 3606480530197

Hoofd

Range	ClimaSys
Product Name	ClimaSys CR
Product Or Component Type	Ultradunne weerstandsverwarming
Stroombereik	195 W
Ingangsspanning	120 V AC 50/60 Hz
Elektrische Aansluiting	Kabel lengte: 2 m

Complementair

Werkingspositie	Horizontaal Vertikaal
Ambient Air Temperature For Operation	-60...70 °C
Instelbereik Temperatuur	-40...70 °C
Materiaal	Siliconenrubber
Hoogte	Extern: 380 mm
Breedte	Extern: 650 mm
Diepte	Extern: 1,6 mm
Apparaatsamenstelling	6 zelfklevende Velcro pads 6 kunststof afstandhouders 4 Telequick moeren 4 vastklikbare moeren bevestigingstoebehoren
Gebruiksvoorwaarde	Luchtdichte kast Elektrische beveiliging is nodig Verwarmingstoestellen moeten worden geïnstalleerd met een thermische controller
Bevestigingsmethode	Met 4 schroeven
Mounting Support	Telequick montageplaat Zelfklevende Velcro DIN-rail Standaard montageplaat

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓

Reach Vrij Van Svhc

✓

Kwikvrij

✓

Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.