

Productinformatieblad

Specificaties



Pragma - Deur - Blind - Accessoires interface 1 rij

PRA07118

 Niet meer leverbaar sinds: 20 dec 2023

EAN Code: 3303432359744

 Niet meer leverbaar

Hoofd

Range	Pragma
Product Or Component Type	Deur
Categorie Toebehoren	Toebehoren behuizing
Market Segment	Klein commercieel Residentieel

Complementair

Montage Behuizing	Oppervlak
Type Frontplaat	Vol
Openingszijde Deur	Rechts of links
Aantal Horizontale Rijen	1
Installation Description	Opbouw
Materiaal Kast	Technoplastic
Width	200 mm
Height	300 mm
Depth	28 mm
Kleur	Wit (RAL 9016)

Omgeving

Vuurbestendigheid	750 °C
Ip Beschermingsgraad	IP40
Ik-Beschermingsgraad	IK09
Ambient Air Temperature For Operation	-25...60 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,200 cm
Package 1 Width	21,800 cm
Package 1 Length	31,200 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Weight	396,000 g
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	264
Package 2 Height	120,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	107,040 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓ Reach Vrij Van Svhc

✓ Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

✓ Halogeenvrij Product

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist