

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Easy Erstatnings Batt VRLA, 9Ah, 48V DC

EI-nummer:
6630730

APCRBCV209

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Teknisk informasjon

Produkt Eller Type Komponent	Replacement battery cartridge
Main Output Voltage	48 V DC
Antall Rack-Enhet	0U
Batteritype	VRLA

Batteri og levetid

Batteriplasering	Internal battery
Number Of Battery Blocks Per String	4
Number Of Battery Free Slots	0
Number Of Battery Filled Slots	0
Batterispenningen	48 V
Number Of Battery Replacement Quantity	1

Fysisk

Høyde	130 mm
Bredde	151 mm
Dybde	209 mm
Vekt	10,1 kg
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Usb Kompatibel	No

Utgang

Kapasitet På Batteri	9 Ah
----------------------	------

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CB
---------------------	----

Miljømessig

Omgivelsestemperatur Drift	0...40 °C
Driftshøyde	0...3000 m

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Relativ Fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur For Lagring	−15...40 °C
Storage Altitude	0...3000 m
Storage Relative Humidity	10...95 % ikke-kondenserende

Forpakkingsinformasjon

Enhets type Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	22,2 cm
Pakke 1 Bredde	22,8 cm
Pakke 1 Vekt	28,6 cm
Package 1 Weight	11,5 kg
Enhets type Pakke 2	P06
Antall Enheter I Pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	57,5 cm
Pakke 2 Bredde	60 cm
Pakke 2 Lengde	80 cm
Pakke 2 Vekt	146,5 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 Years
---------	---------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

 Kvikksølvfri	
 Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt