



M340 kit for bakplateutvidelse

EI-nummer:

4546194

BMXXBE2005

EAN: 3595863999693

Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon M340 automation platform
Tilbehør / Separat Del Kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilbehør / Type Del	Bakplan
Tilbehør / Separat Del Betegnelse	M340 bakplan extender kit
Produktkompatibilitet	BMXXBE1000
Tilbehør / Separat Del Betegnelse	M340 bakplan

Komplementær

Sammensetning	Cable and line terminator
---------------	---------------------------

Miljø

Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/34/EU - ATEX directive
Produktsertifikater	CE UL CSA RCM EAC Merchant Navy ATEX zone 2/22 IECEx zone 2/22
Standarder	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G EN/IEC 60079-0
Miljødata	Farlig sted class I division 2

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,200 cm
Pakke 1 Bredde	20,300 cm
Pakke 1 Vekt	22,200 cm
Package 1 Weight	629,000 g
Enhetsstype Pakke 2	S04

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antall Enheter I Pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	7,100 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)

Tilfredshetsresultater



Kvikksølvfri



Informasjon Om Rohs-Unntak

Ja

Reach-Regelverk

[REACH-erklæring](#)

Eu Rohs-Direktiv

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)


Kinas Rohs-Forskrift

[Kinas RoHS-erklæring](#)

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions



- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81