

Produktdatablad

Spesifikasjoner



MULTICLIP 4P 80A G/P

El-nummer:
2403318 04004

- ! Utgikk: 18. juni 2020
- ! Ikke lenger tilgjengelig fra: 17. okt. 2013

EAN: 3303430040040

! Utgått

Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt Eller Type Komponent	Device feeder
Produktnavn	Linergy FM
Kompatibel Med	Prisma Prisma G kapsling Prisma Prisma P kapsling
Ip-Grad	IPxx B

Komplementær

Montering	Perforet bakplate DIN skinne Tett bakplate
Installert Utstyr	modulært utstyr
Antall Poler	4P
[Ue] Merkespenning	440 V AC
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V AC
[Uimp] Nominell Impulsspenning	6 kV
[Ie] Nominell Driftsstrøm	80 A
[In] Merkestrøm	80 A på 40 °C
[Ipk] Rangert Peak Tåle Strøm	12 kA
I²T Ved Aktivering	2400000 A².s
Tilkoblingsklemmer	Fordeling: quick-koble klemmister (fase) , 2 x 1...6 mm² (stiv) Fordeling: quick-koble klemmister (fase) , 7 x 1...4 mm² (stiv) Fordeling: quick-koble klemmister (fase) , 2 x 1...6 mm² (fleksibel) Fordeling: quick-koble klemmister (fase) , 7 x 1...4 mm² (fleksibel) Fordeling: quick-koble klemmister (nøytral) , 4 x 1...6 mm² (stiv) Fordeling: quick-koble klemmister (nøytral) , 13 x 1...4 mm² (stiv) Fordeling: quick-koble klemmister (nøytral) , 4 x 1...6 mm² (fleksibel) Fordeling: quick-koble klemmister (nøytral) , 13 x 1...4 mm² (fleksibel) Tilførsel: tunnel type klemme25 mm²
9 Mm Polbredde	48
Totalt Antall 18 Mm Moduler	24

Miljø

Standarder	IEC 61439-1, innvendig i Prisma IEC 61439-2, innvendig i Prisma IEC 60947-7-1
------------	---

Ansvarskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Produktsertifikater	ASEFA
---------------------	-------

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Sertifiseringer og standarder

Eu Rohs-Direktiv

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

[EU RoHS-erklæring](#)

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)