

Produktdatablad

Spesifikasjoner



K60 .boks uten .stykke

El-nummer:

1280350

IMT34092



EAN: 3606481166494

Teknisk informasjon

Range Of Product	Mureva
Produktnavn	Mureva BOX
Kortnavn Utstyr	K60
Produkt Eller Type Komponent	Koplingsboks
Applikasjon	Kabelinstallasjon
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Antall Pr. Sett	Sett á 2

Komplementær

Montering Av Enhet	Overflate
Festemetode	Med skrutilkobling: body housing
Basisdimensjon	76 x 45 x 65 mm
Materiale	PA (polyamide) 6/PP (polypropylene)
Høyde	60 mm
Bredde	60 mm
Dybde	30 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur Drift	-25...60 °C
Ip-Grad	IP20
Standarder	EN 60670-1
Produktsertifikater	FI NEMKO DEMKO SEMKO

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,900 cm
Pakke 1 Bredde	6,100 cm
Pakke 1 Vekt	6,000 cm
Package 1 Weight	30,000 g

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Enhets type Pakke 2	CAR
Antall Enheter I Pakke 2	350
Pakke 2 Høyde	29,400 cm
Pakke 2 Bredde	39,600 cm
Pakke 2 Lengde	45,000 cm
Pakke 2 Vekt	11,300 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer