



Vigi C120 - jordfeilmodul - 2P - 30 mA - A-klasse

El-nummer:
1635400 A9N18572

EAN: 3606480376351

Teknisk informasjon

Produkt Eller Type Komponent	Add-on residual current devices
Kortnavn Utstyr	Vigi C120
Antall Poler	2P
[In] Merkestrøm	125 A
Type Nettverk	AC
Jordfeil Følsomhet	30 mA
Jordfeilbryter Tidsforsinkelse	Momentan
Jordfeilvern Klasse	Type A

Komplementær

Plassering Av Utstyr I Systemet	Utgang
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Merkespenning	230 - 240 V AC 50/60 Hz
Jordfeil Utløsning Teknologi	Spenningsuavhengig
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell Impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-2
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Elektrisk Forbindelse Med Mcb	By screws
9 Mm Polbredde	7
Høyde	95 mm
Bredde	117 mm
Dybde	73 mm
Vekt	0,325 kg
Farge	Hvit
Mekanisk Levetid	20000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer1...35 mm² fleksibel Tunnelklemmer1...50 mm² stiv
Avmantlings Lengde	15 mm
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m

Miljø

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	EN 61009 IEC/EN 61009-2-1
Ip-Grad	IP20
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-2
Omgivelsestemperatur For Drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,500 cm
Pakke 1 Bredde	13,300 cm
Pakke 1 Vekt	13,500 cm
Package 1 Weight	426,000 g
Enhetsstype Pakke 2	S03
Antall Enheter I Pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,928 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)

Tilfredshetsresultater



Kvikksølvfri



Informasjon Om Rohs-Unntak

Ja

Reach-Regelverk

[REACH-erklæring](#)

Eu Rohs-Direktiv

Samsvar med unntak

Kinas Rohs-Forskrift

[Kinas RoHS-erklæring](#)

Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon

Weee

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.