



Nedfellbar bordenhet XS - 250V 16A - USB-A 3,1A -Antrasitt - Schuko Kabel 2m

El-nummer:
1283904

INS44005

EAN: 3606489819194

Teknisk informasjon

Serie	Unica
Produkt Eller Type Komponent	USB charger + socket-outlet
Additional Information	2 m power cable
Type Boks	Desk
Enhetens Utseende	Komplett produkt
Colour	Antrasitt
Standard Plugg	Schuko

Komplementær

Type Of Usb Power Supply	USB type A
Monteringsmetode	Innfelt montering
Number Of Socket	1 x 16 A
Utgangsspenning	5 V 3.1 A DC
Product Material	PC (polykarbonat)
Diameter	60 mm
Tykkelse	10...50 mm
Størrelse	Festeramme: XS
Høyde	63 mm
Bredde	84 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhets type Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,0 cm
Pakke 1 Bredde	13,5 cm
Pakke 1 Vekt	13,0 cm
Package 1 Weight	484,0 g
Enhets type Pakke 2	S03
Antall Enheter I Pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,408 kg
Enhetsstype Pakke 3	P06
Antall Enheter I Pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	107,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	60,0 cm
Pakke 3 Vekt	85,396 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens

Tilfredshetsresultater

 Reach Fri For Svhc

Reach-Regelverk

[REACH-erklæring](#)

Eu Rohs-Direktiv

I samsvar

[EU RoHS-erklæring](#)

Kinas Rohs-Forskrift

[Kinas RoHS-erklæring](#)

Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Produktets Livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)