

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Easy Erstatnings Batt VRLA, 9Ah, 24V DC

El-nummer:
6630724

APCRBCV203

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Teknisk informasjon

Produkt Eller Type Komponent	Replacement battery cartridge
Main Output Voltage	24 V DC
Antall Rack-Enhet	0U
Batteritype	VRLA

Batteri og levetid

Batteriplasering	Internal battery
Number Of Battery Blocks Per String	2
Number Of Battery Free Slots	0
Number Of Battery Filled Slots	0
Batterispenningen	24 V
Number Of Battery Replacement Quantity	1

Fysisk

Høyde	64,8 mm
Bredde	150,9 mm
Dybde	98,6 mm
Vekt	5 kg
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Usb Kompatibel	No

Utgang

Kapasitet På Batteri	9 Ah
----------------------	------

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CB
---------------------	----

Miljømessig

Omgivelsestemperatur Drift	0...40 °C
Driftshøyde	0...2000 m

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Relativ Fuktighet	0...90 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur For Lagring	−15...45 °C
Storage Altitude	0...3000 m
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende

Forpakkingsinformasjon

Enhets type Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	18,000 cm
Pakke 1 Bredde	23,000 cm
Pakke 1 Vekt	25,000 cm
Package 1 Weight	5,790 kg
Enhets type Pakke 2	P12
Antall Enheter I Pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	52,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	133,000 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 Years
---------	---------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater



Kvikksølvfri



Informasjon Om Rohs-Unntak

[Ja](#)

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk

[REACH-erklæring](#)

Eu Rohs-Direktiv

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

[EU RoHS-erklæring](#)

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Produktets Livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)