

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Led-pære grønn 120 Vac BA15d

DL1BDG3

EAN: 3389110118070

### Teknisk informasjon

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Serie Kompatibilitet              | Harmony XVD<br>Harmony XVB<br>Harmony XVP |
| Tilbehør / Separat Del Betegnelse | Beskyttet LED pære                        |
| Tilbehør / Type Del               | LED pære                                  |
| Tilbehør / Separat Del Kategori   | Utstyr for lys                            |
| Tilbehør / Separat Del Betegnelse | Beacon og indikator bank                  |
| [Us] Matespenning                 | 120 V AC                                  |
| Signaltype                        | Klar                                      |
| Farge På Signal                   | Grønn                                     |
| Salg Per Udelelig Kvantitet       | 1                                         |

### Komplementær

|              |          |
|--------------|----------|
| Strømforbruk | 17 mA    |
| Pæreholder   | BA 15d   |
| Vekt         | 0,015 kg |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetsstype Pakke 1      | PCE     |
| Antall Enheter I Pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 3,5 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 4,5 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 6,0 cm  |
| Package 1 Weight         | 12,0 g  |
| Enhetsstype Pakke 2      | S01     |
| Antall Enheter I Pakke 2 | 60      |
| Pakke 2 Høyde            | 15,0 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 15,0 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,0 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 961,0 g |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | ID |
|------------------|----|

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

# Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Bærekraft



**Green Premium™**-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO<sub>2</sub>-produkter.

**Veiledning til vurdering av produktets bærekraft** er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens   RoHS/REACH

### Tilfredshetsresultater

 Reach Fri For Svhc

 Informasjon Om Rohs-Unntak   [Ja](#)

### Sertifiseringer og standarder

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Regelverk       | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| Eu Rohs-Direktiv      | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                     |
| Kinas Rohs-Forskrift  | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon      | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Weee                  | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Produktets Livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                        |