

Spesifikasjoner



El-nummer:

DZ5CA102

EAN: 3389110535594

Produktspekter	Linery
Produkt Eller Type Komponent	Kabelende
Kabelendehylse Størrelse	Medium
Standarder	NF C 63-023
Forpakning	Pose
Antall Pr. Sett	Sett á 100
Kabeltverrsnitt	10 mm²

Type Kabelende	Enleder
Tilleggsinformasjon	For ytterligere markør tag holderen
Farge	Brun
Innfatningsmateriale	Halogen-fri plast
Rørmateriale	Kobber i samsvar med ISO 1337
Antall Kabler	1
Awg Måler	AWG 8
Bezel Størrelse	Ø 8.4 mm
Rør Diameter	4,9 mm
Lengde	22 mm
Rør Lengde	12 mm
Dybde	22 mm
Vekt	0,057 kg

Omgivelsestemperatur Drift	-20...105 °C
----------------------------	--------------

Enhetstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,400 cm
Pakke 1 Bredde	0,400 cm
Pakke 1 Vekt	1,400 cm

Package 1 Weight	0,500 g
Enhetstype Pakke 2	BB1
Antall Enheter I Pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	6,000 cm
Pakke 2 Bredde	2,000 cm
Pakke 2 Lengde	15,000 cm
Pakke 2 Vekt	54,000 g
Enhetstype Pakke 3	S02
Antall Enheter I Pakke 3	6000
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	3,537 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
✓	Pvc-Fri	
✓	Halogenfrie Plastdeler I Produkt	

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer