


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Strømtrafo 600/5A dobbel utgang til skinner 32x65

El-nummer: 8008117 METSECT5DA060

EAN: 3303431123650

Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produktnavn	CT
Produkt Eller Type Komponent	Strømtrafo
Reserve Strømforsyning	5 A
Nøyaktighets Klasse	Klasse 0.5 på 8 VA Klasse 1 på 12 VA
[In] Merkestrøm	600 A

Komplementær

Strømtrafo Type	Tropicalised for samleskinne
Strømtrafo Omsetningsforhold	600/5
[Ith] Konvensjonell Friluft Termisk Strøm	36 kA
Dynamisk Tåle Dagens	2.5 Ith
Maksimal Sikkerhetsfaktor	5
[Ue] Merkespenning	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Isolasjonsspenning	3 kV
Monteringsmetode	Isolert låseskrue
Montering	Samleskinne
Bredde	Utenfor: 90 mm Indre: 65 mm
Høyde	Utenfor: 94 mm Indre: 32 mm
Dybde	Frame: 40 mm Total: 87 mm
Vekt	0,541 kg
[Uimp] Nominell Impulsspenning	3 kV
Elektrisk Isolasjonsklasse	Klasse B
Åpningen Av Barer	65 x 32
Forsegling	Med

Miljø

Standarder	VDE 0414 IEC 61869-2
------------	-------------------------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Produktsertifikater	CE EAC
Ip-Grad	IP20
Relativ Fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur Drift	-25...60 °C

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,500 cm
Pakke 1 Bredde	9,600 cm
Pakke 1 Vekt	10,100 cm
Package 1 Weight	518,500 g
Enhetsstype Pakke 2	S03
Antall Enheter I Pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,823 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	TN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓ Kvikksølvfri	
✓ Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Samsvar med unntak
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.