

Spesifikasjoner



El-nummer:

1291214

ISM14150

⚠ Utgikk: 27. nov. 2023

EAN: 3606480310836

ⓘ Utgått

Produktspekter	OptiLine
Installasjonssystem	Kanal
Product Type	Mini kanal
Trunking Type	Mini kanal

Kanalmaterial	Plast
Romoppdeling	Et kammer
Colour	Alu
Trunking Dimension	12 x 20 mm
Festemetode	Strømkabel: skruemontert Forhåndshullet festehull 400 mm
Type Overflate	Anodisert
Materiale	Aluminium
Quantity Per Package	21 m
Operating Temperature	-15...60 °C
Lengde	2100 mm
Høyde	20 mm
Bredde	12 mm

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Ip-Grad	IP40
Ik Beskyttelsesklasse	IK07

Enhets ­ type Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,0 cm
Pakke 1 Bredde	1,9 cm

Pakke 1 Vekt	210,0 cm
Package 1 Weight	350,0 g
Enhetsstype Pakke 2	BB1
Antall Enheter I Pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	4,9 cm
Pakke 2 Bredde	11,4 cm
Pakke 2 Lengde	213,5 cm
Pakke 2 Vekt	4,0 kg
Enhetsstype Pakke 3	PAL
Antall Enheter I Pakke 3	500
Pakke 3 Høyde	36,0 cm
Pakke 3 Bredde	120,0 cm
Pakke 3 Lengde	213,5 cm
Pakke 3 Vekt	270,0 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer