

Produktdatablad

Spesifikasjoner



ELEKTRONISK TERMOSTAT 110-120V

El-nummer:
2494371

NSYCCOTH120VID

EAN: 3606480152610

Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CC
Produkt Eller Type Komponent	Elektronisk termostad
Temperaturområde	-40...80 °C
Skjermtpe	OLED-skjerm
Vist Informasjon	Temperatur i °F Temperatur i °C

Komplementær

Forsyningsspenning	90...140 V AC
Sensor Type	Valgfri NTC ekstern sensor
Maksimum Svitsjekapasitet	4 A 120 V AC
Elektrisk Tilkobling	10 terminaler, klem kapasitet: 2.5 mm ²
Monteringsmetode	Med skruer Klipset
Høyde	Utvendig: 85 mm
Bredde	Utvendig: 56 mm
Dybde	Utvendig: 44 mm
Montasjeplassering	Spacial oppreist 35 mm DIN-skinne Kryss skinner På montasjplate
Omgivelsestemperatur Drift	-40...80 °C
Hysteres	2 K programmert verdi
Antall Utganger	2 ventilasjon / varmfunksjon
Materiale	PC
Farge	Lys grå
Flammehemming	Selvslukkende i samsvar med UL94 (material V0)
Produktsertifikater	UR

Forpakkingsinformasjon

Enhetspe Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,0 cm

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Bredde	5,5 cm
Pakke 1 Vekt	5,0 cm
Package 1 Weight	70,0 g

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electric's forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater



Kvikksølvfri



Informasjon Om Rohs-Unntak

[Ja](#)

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Samsvar med unntak
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer