


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Stål kapsl. 85x85x49

NSYDBN88

EAN: 3606480187933

Teknisk informasjon

Produktspekter	Spacial SDB
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt Eller Type Komponent	Koplingsboks
Kapslingstype	Tom kapsling
Type Frontdeksel	Lavslette deksel
Farge	Lys grå (RAL 7035)

Komplementær

Kabinett Nominell Høyde	85 mm
Kabinett Nominell Bredde	85 mm
Kapslingsdybde	49 mm
Montering Av Kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 kropp 1 deksel 1 skruen i dekselet
Feste Av Deksel	Skrue
Materiale	Stål
Type Overflate	Epoxy-polyester pulver
Vekt	0,191 kg

Miljø

Standarder	IEC 62208
Ip-Grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Ik Beskyttelsesklasse	IK07 conforming to IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhets type Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 cm
Pakke 1 Bredde	8,500 cm
Pakke 1 Vekt	8,500 cm
Package 1 Weight	183,000 g
Enhets type Pakke 2	BB1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antall Enheter I Pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	9,500 cm
Pakke 2 Bredde	20,500 cm
Pakke 2 Lengde	29,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,047 kg
Enhetsstype Pakke 3	S03
Antall Enheter I Pakke 3	20
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	4,514 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer