

Produktdatablad

Spesifikasjoner



TRANS PLS 7035 BOKS27X36X18

El-nummer:
2490585 NSYPLS2736G

EAN: 3606480776878

Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLS
Kortnavn Utstyr	PLS
Enclosure Type	Multi-purpose
Category	Isolerende modulboks
Nominal Height	270 mm
Nominal Width	360 mm
Nominal Depth	180 mm
Montering Av Kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 deksel: på kabinett 1 bakre del: på kabinett låseskruer
Type Kropp	Ett stykke støpt
Type Frontdeksel	Lav gjennomiktig deksel
Låstype	Slot skrue

Komplementær

Avtakbare Deler	Dekke låseskrue
Materiale	Dekke: polykarbonat Bakre: polyester forsterket med glassfiber
Farge	Kropp: grå (RAL 7035)
Standarder	NEMA klassifisering 13 IEC 62208 NEMA 4X
Produktsertifikater	UL

Miljø

Elektrisk Isolasjonsklasse	Klasse II
Ip-Grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
Ik Beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med IEC 62262
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 62208
Omgivelsestemperatur For Lagring	-30...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Enhets type Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	20,0 cm
Pakke 1 Bredde	38,0 cm
Pakke 1 Vekt	29,0 cm
Package 1 Weight	2,3 kg
Enhets type Pakke 2	PAM
Antall Enheter I Pakke 2	90
Pakke 2 Høyde	120 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	186 cm
Pakke 2 Vekt	201 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

 Kvikksølvfri	
 Informasjon Om Rohs-Unntak Ja	

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer