

Canalis KNA.Tilførsel for distribusjons skinner 40-160A.



El-nummer:
1219495 KNA100AB4

EAN: 3606480002991

Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KN
Kortnavn Utstyr	KNA
Kompatibilitet	Canalis KNA busbar trunking 100 A
Produkt Eller Type Komponent	Feed unit
Conductors Material	Aluminium
[Ie] Nominell Driftsstrøm	100 A
[Ue] Merkespenning	230...500 V
Antall Kretser	1
Polaritet	3L + N + PE L + N + PE
Type Vern	Uten vern
Kontrolltype	Uten
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Tilgjengelig Utstyr	Endelokk
Montasjeplassering	Venstre Høyre
Monteringsmetode	Med klips
Montering	Samleskinne
Tilkoblingsklemmer	Kabelsko for 35 mm² fleksibel Kabelsko for 50 mm² stiv
Bredde	340 mm
Dybde	112 mm
Høyde	127 mm
Vekt	1,12 kg
Standarder	IEC 61439-6

Miljø

Ip-Grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Ik Beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,5 cm
Pakke 1 Bredde	14,0 cm
Pakke 1 Vekt	35,0 cm
Package 1 Weight	1,173 kg
Enhetsstype Pakke 2	PAL
Antall Enheter I Pakke 2	45
Pakke 2 Høyde	62,0 cm
Pakke 2 Bredde	73,0 cm
Pakke 2 Lengde	92,0 cm
Pakke 2 Vekt	68,0 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)

Tilfredshetsresultater

	Reach Fri For Svhc	
	Fri For Giftige Tungmetaller	
	Kvikksølvfri	
	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
	Halogenfritt Produkt	

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.