

Produktdatablad

Spesifikasjoner



SKAP RUSTFRITT 304 304 12X8X3

El-nummer:
2493434 NSYS3X12830

EAN: 3606480155017

Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial S3X
Enclosure Type	Multi-purpose
Category	Kompakt kabinett
Nominal Height	1200 mm
Nominal Width	800 mm
Nominal Depth	300 mm
Product Installation	Veggmontering
Sammensetning	1 kropp 1 forsterkning ramme boret: dør 1 dør 2 låse: dør

Komplementær

Kroppstype	Enkelt stykke kropp, cross-formet struktur Takrenne formet foran jernbane
Porttype	Flat
Antall Dører	Forside: 1 dør(er)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Låstype	2 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Monteringsplate Beskrivelse	Uten monteringsplate
Type Nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Tilgjengelighet For Drift	Front
Avtakbare Deler	Dør av hengsler
Materiale	Kropp og dør: rustfritt stål 304L Låse: zamak Hengsle: rustfritt stål
Overflatebehandling	Kropp og dør: Scotch-Brite® børstet Låse: forkrommet
Vekt	43 kg

Miljø

Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	UL 508 type A CAN/CSA 22

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Ip-Grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
Ik Beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Miljøegenskaper	Korrosive Spesifikke hygiene

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	32,000 cm
Pakke 1 Bredde	81,000 cm
Pakke 1 Vekt	121,000 cm
Package 1 Weight	43,451 kg
Enhetsstype Pakke 2	PAM
Antall Enheter I Pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	160,000 cm
Pakke 2 Bredde	100,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	186,804 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	BG
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

 Kvikksølvfri	
 Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer